

Farbenkarte Nr. 380

für Spiral-Reißverschlüsse

4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

und nahtverdeckte
Reißverschlüsse.



NV = nahtverdeckt

Spiral

Kettenbreite	→	NV	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Farbe	↓						
	6000	X	X	X	X	X	X
	6100	X	X	X	X	X	X
	6001	X	X		X		
	6005	X	X		X		
	6012	X	X	X	X	X	
	6038	X	X	X	X		
	6025	X	X	X	X	X	X
	6059	X	X		X		
	6034	X	X		X		
	6243	X	X		X		
	6052	X	X	X	X	X	X
	6115	X	X	X	X	X	X
	6002	X	X	X	X		
	6011	X	X		X		
	6070	X	X		X		
	6143	X	X		X		
	6249	X	X		X		

Spiral

Kettenbreite	→	NV	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Farbe	↓						
	6008	X	X		X		
	6044	X	X		X		X
	6027	X	X		X		
	6019	X	X		X		
	6176	X	X	X	X		
	6096	X	X		X		
	6023	X	X	X	X	X	
	6022	X	X		X		
	6020	X	X		X		
	6039	X	X		X		
	6024	X	X		X		
	6090	X	X		X		
	6055	X	X		X		
	6056	X	X		X		
	6134	X	X		X		
	6255	X	X		X		

nur die angekreuzten Farben sind lieferbar !

NV = nahtverdeckt

Spiral

Kettenbreite	→	NV	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Farbe	↓						
	6006	X	X	X	X	X	X
	6036	X	X	X	X		
	6047	X	X	X	X		
	6092	X	X		X		
	6109	X	X	X	X		
	6087	X	X		X		
	6065	X	X		X		
	6074	X	X		X		
	6054	X	X		X		
	6242	X	X		X		
	6010	X	X		X		
	6050	X	X		X		
	6062	X	X		X		
	6014	X	X		X		
	6049	X	X		X		


Spiral

Kettenbreite	→	NV	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Farbe	↓						
	6060	X	X		X		
	6015	X	X	X	X		
	6159	X	X		X		
	6083	X	X		X		
	6082	X	X		X		
	6030	X	X	X	X	X	
	6168	X	X		X		
	6031	X	X		X		
	6016	X	X	X	X	X	X
	6029	X	X	X	X	X	X
	6064	X	X		X		
	6145	X	X		X		
	6061	X	X		X		



nur die angekreuzten Farben sind lieferbar !

NV = nahtverdeckt

Spiral

Kettenbreite	→	NV	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Farbe	↓						
	6018	X	X		X		
	6028	X	X		X		
	6013	X	X		X		
	6057	X	X		X		
	6069	X	X		X		
	6033	X	X	X	X	X	X
	6155	X	X		X		
	6067	X	X		X		
	6236	X	X	X	X		
	6140	X	X		X		
	6175	X	X		X		
	6041	X	X		X		
	6053	X	X		X		
	6254	X	X	X	X	X	X
	6160	X	X		X		

Spiral

Kettenbreite	→	NV	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Farbe	↓						
	6009	X	X		X		
	6042	X	X	X	X	X	X
	6032	X	X	X	X	X	X
	6103	X	X		X		
	6035	X	X	X	X	X	X
	6007	X	X	X	X	X	X
	6300				X		
	6400				X		
	6500				X		
	6600				X		

Geringe Farbabweichung vorbehalten.

Die Kette eines Metall-Reißverschlusses kann leicht oxydieren bei Verwendung in Leder, Wolle oder anderen chemisch bearbeiteten Stoffen, welche nach Behandlung mit bestimmten Säuren, Bleichmitteln oder Chemikalien nicht hinreichend neutralisiert sind. Die verwendeten Farbstoffe für Polyesterband können auf weichmachende Mittel, Leimsorten, Öle und Fette reagieren, welche vor allem in Vinylchlorid, Kunstleder, plastifizierten Stoffen usw. vorhanden sind. Das Ausbluten der Farbstoffe kann sich vor allem sichtbar niederschlagen, falls Reißverschlüsse einer tiefen, grellen Farbe in einen heller gefärbten Stoff eingesetzt werden. Die Reaktion kann noch stärker aktiviert werden wenn Fertigwaren über längere Zeit auf einander gelagert werden unter bestimmten ungünstigen Umständen z.B. in einem feuchten Raum, bei erhöhter Temperatur, unter bestimmten Druck usw. Papier zwischen die Produkte legen kann eventuell ein Vorbeugungsmittel sein um derartige Ausblutung zu vermeiden.

nur die angekreuzten Farben sind lieferbar !